




Spiralborrar HSS nr 114000 som påfyllningssats, obelagd, Typ: 1-10,5



Beställningsdata

Ordernummer	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338. **Med mellanstorlekar** för gängkärnhål \varnothing 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Teknisk beskrivning

Borrområde	1 - 10,5 mm
Antal borrar	24
intervall mellan borrar	0,5 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Kärnhåls- \varnothing	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Tolerans nom.- \varnothing	h8

Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Tillbehör

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9 mm	114000 9