

**Spiralborrar HSS nr 114000 som påfyllningssats, obelagd, Typ: 1-13****Beställningsdata**

Ordernummer	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 1 - 13 mm

Antal borrar: 25

intervall mellan borrdiametrar: 0,5 mm

Teknisk beskrivning

Borrområde	1 - 13 mm
Antal borrar	25
intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Tillbehör

Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5

Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7 mm	114000 7