

Sats spiralborrar HSS nr 114000 med kassett, obelagd, Typ: 1-10,5



Beställningsdata

Ordernummer	115000 1-10,5
GTIN	4045197024053
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Rullvalsd, normal spiralvinkel, kärntjocklek och kärnkona.

Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handbormaskiner). Prisvärt utförande.

Teknisk beskrivning

Borrområde	1 - 10,5 mm
intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Antal borrar	24
Skaft	Cylindriskt skaft
Kärnhåls-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS

Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4 mm	114000 4

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-10,5	115475 1-10,5