

Garant**CCGT 030102, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärdjup a _p	0,05 - 0,2 mm
spån-brytare	SF
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7025-1
Primäranvändning	P
Skärhastighet v _c primär användning	120 - 300 m/min
ISO-kod vändskär	CCGT 030102

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning