

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 125/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Artikelklass	210

Beskrivning**Beskrivning:**

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2,2 mm
Antal skär Z	10
Serie	Hi5
Passande vändskär	POMX 10T5..
Skrivsats för vändskär	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₃	105,85 mm

totallängd L_{tot}	63 mm
Skär- \varnothing D_c	125 mm
Fästhåls \varnothing	40 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7