

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Artikelklass	210

Beskrivning**Beskrivning:**

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	8
Passande vändskär	POMX 10T5..
Skruvsats för vändskär	219889 (20IP; 5,7 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	2,2 mm
Ø D ₃	80,78 mm
Skär-Ø D _c	100 mm

FästhålsØ	32 mm
Serie	Hi5
totallängd L_{tot}	50 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7