

Garant**CNMG 120404, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7210-1
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	K
spån-brytare	GM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning