


Garant**CNMA 120408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	K
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Sort	HB7210-1
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CNMA 120408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning