


Garant**CNMG 120408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120408 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GG
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,32 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
spån-brytare	GG
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Primäranvändning	K
Matning f	0,32 - 0,8 mm/v

Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7210-1
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning