

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,3 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Sort	HB7210-1
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	GM
Primäranvändning	K
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning