

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GG
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,32 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Primäranvändning	K
Sort	HB7210-1
Matning f	0,32 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	GG
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning