


Garant**SNMG 150612, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150612 HB7210-1 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7210-1
spån-brytare: GG
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,32 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7210-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Matning f	0,32 - 0,8 mm/v
Primäranvändning	K
spån-brytare	GG
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning