

Garant**WNMG 080404, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080404 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,3 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
spån-brytare	GM
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7210-1
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Primäranvändning	K
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning