

Garant**TNMA 160408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Primäranvändning	K
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7210-1
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning