

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7210-1
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	GM
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning