

**PU-vävslang, blå, Längd 25 m, Slanginner-Ø (nominell bredd): 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080221 11
GTIN	7391390094667
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang. Mycket god tålighet mot olja, lösningsmedel och icke vattenbaserade lösningar. Arbetstryck 16 bar.

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	16 bar
Slanglängd	25 m
Material	PU-vävslang
Slanginner-Ø (nominell bredd)	11 mm
utvändig slang-Ø	16 mm
Färg	blå
Produktnamnsattribut	Längd 25 m
Produktslag	Slang

Tillbehör

SäkerhetskopplingStream-Line Slanganslutning inner-Ø
(nominell bredd) 11 mm

080297 11