

**CNMG 120404 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120404 Wiper CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: WQ
Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
spån-brytare	WQ
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v

Sort	CA025P
Skärmaterial	VHM
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning