

**CNMG 120412 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250215 CA025P |
| GTIN         | 4960664863242 |
| Artikelklass | 25E           |

**Beskrivning**

CNMG 120412 Wiper CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: WQ

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Matning  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sort                                  | CA025P             |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 70 - 420 m/min     |
| Hörnradie                             | 1,2 mm             |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent |
| Skärmaterial                          | VHM                |
| spån-brytare                          | WQ                 |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov-bearbetning   |
| Matning $f$                           | 0,15 - 0,35 mm/v   |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Skärdjup $a_p$   | 1 - 3,5 mm             |
| Primäranvändning | P                      |
| Beläggning       | CVD                    |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120412            |
| Antal byten/skär | 4                      |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |