


**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA025P**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 120408 Wiper CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: WQ

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Matning  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
spån-brytare	WQ
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA025P
Skärdjup $a_p$	1 - 3,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Matning $f$	0,15 - 0,35 mm/v
Skärmaterial	VHM

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning