

**CNMG 190608, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 190608 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: PH
Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Sort	CA025P
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PH
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 190608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning