

**CNMG 120416, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120416 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: PH
Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
spån-brytare	PH
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Hörnradie	1,6 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning