


CNMG 120412, Sort: CA025P

Beställningsdata

Ordernummer	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120412 CA025P Sort: CA025P
 spån-brytare: PH
 Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
 Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	1 - 10 mm

spån-brytare	PH
Sort	CA025P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning