

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	125 mm
ISO-kod hållare	SRGCR/L 2020K06
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	15,3 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Passande vändskär	RC.T 0602
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500