

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	RC.T 0602
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	15,3 mm
totallängd L	150 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
ISO-kod hållare	SRGCR/L 2525M06
Vändskärsstorlek	6 mm
Skaftmått	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

---

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

---

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500