

**Högmattningsfräs MFH mini, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Rampningsvinkel α_{\max}	0,55 grad
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	5
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	73 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär- $\varnothing D_c$	40 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Fästhåls \varnothing	16 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	31,3 mm
$\varnothing D_3$	33 mm

Inställningsvinkel κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------