


SNMG 120408, Sort: CA025P

Beställningsdata

Ordernummer	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Artikelklass	25E

Beskrivning

SNMG 120408 CA025P Hörnradie: 0,8 mm
 Sort: CA025P
 spån-brytare: PS
 Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
 Matning f : 0,15 - 0,6 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	CA025P
spån-brytare	PS
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min

Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning