



## Skruvmejselsats för elektriker för Torx® isolerad, Antal skruvmejslar: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	625782 7
GTIN	4062406058586
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

**Flerkomponents krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av höglegerat verktygsstål.

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

#### Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 625780: strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

### Teknisk beskrivning

Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Skruvmejslar

### Tillbehör

Skruvmejslar för elektriker för Torx®, isolerad Torx®-profil TX10	625780 TX10
---	-------------

Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil  
TX15

625780 TX15

Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil  
TX30

625780 TX30

Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil  
TX25

625780 TX25

Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil  
TX9

625780 TX9

Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil  
TX20

625780 TX20

Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil  
TX8

625780 TX8