

**TNMG 160404, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	PS
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Primäranvändning	P
Sort	CA025P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	TNMG 160404

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning