

**WNMG 080412, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	PS
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Sort	CA025P
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080412

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning