



## Skruvmejslar för elektriker för Torx®, isolerad, Torx®-profil: TX25



### Beställningsdata

Ordernummer	625780 TX25
GTIN	4062406059644
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

**Flerkomponents krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av höglegerat verktygsstål.

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

### Teknisk beskrivning

totallängd	187 mm
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
klinglängd	80 mm
Torx®-profil	TX25
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar