



Skruvmejslar för elektriker för Torx®, isolerad, Torx®-profil: TX10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 625780 TX10 |
| GTIN | 4062406059613 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av höglegerat verktygsstål.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| totallängd | 147 mm |
| Torx®-profil | TX10 |
| klinglängd | 60 mm |
| Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Produktslag | Skruvmejslar |