



Skruvmejslar för elektriker för Torx®, isolerad, Torx®-profil: TX30



Beställningsdata

Ordernummer	625780 TX30
GTIN	4062406059651
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av höglegerat verktygsstål.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

Torx®-profil	TX30
klinglängd	100 mm
totallängd	220 mm
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar