



Elektrikerskruvdragare för Phillips isolerad, krysspårstorlek: 3



Beställningsdata

Ordernummer	668631 3
GTIN	4062406059828
Artikelklass	62F

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av höglegerat verktygsstål.

På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

klinglängd	150 mm
krysspårstorlek	3
totallängd	270 mm
för skruv-Ø	5,3 – 7,2 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar