


**CNMG 120404, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,03 - 0,12 mm/v
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 90 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	S
Sort	PR005S
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning