


**CNMG 120404, Sort: PR005S**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 120404 PR005S Sort: PR005S  
 spån-brytare: MU  
 Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Matning  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 30 - 90 m/min

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	MU
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 90 m/min
Hörnradi	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	PR005S
Matning $f$	0,05 - 0,15 mm/v

Primäranvändning	S
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning