

**CNMG 120404, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120404 PR015S Sort: PR015S

spån-brytare: MU

Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm

Matning f : 0,05 - 0,18 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,18 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Primäranvändning	S
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MU
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Sort	PR015S
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning