

**DNMG 150608, Sort: PR015S****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250697 PR015S |
| GTIN | 4960664837342 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Matning f | 0,05 - 0,18 mm/v |
| Primäranvändning | S |
| Skärhastighet v_c primär användning | 25 - 70 m/min |
| Sort | PR015S |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| spån-brytare | MQ |
| Beläggning | Megacoat Hard |
| ISO-kod vändskär | DNMG 150608 |

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning