


DNMG 150604, Sort: PR005S

Beställningsdata

Ordernummer	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150604 PR005S Sort: PR005S
 spån-brytare: MU
 Skärdjup a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Matning f : 0,05 - 0,15 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
spån-brytare	MU
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v

Sort	PR005S
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning