

**DNMG 150608, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 PR005S Sort: PR005S
spån-brytare: MU
Skärdjup a_p : 0,5 - 3,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,15 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	PR005S
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	MU
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min

Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Primäranvändning	S
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning