


**SNMG 120404, Sort: PR015S****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251162 PR015S |
| GTIN | 4960664837373 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Matning f | 0,05 - 0,18 mm/v |
| spån-brytare | MQ |
| Skärdjup a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Primäranvändning | S |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradi | 0,4 mm |
| Sort | PR015S |
| Skärhastighet v_c primär användning | 25 - 70 m/min |
| Beläggning | Megacoat Hard |
| ISO-kod vändskär | SNMG 120404 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 8 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |