


**SNMG 120408, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Matning $f$	0,05 - 0,18 mm/v
Primäranvändning	S
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	PR015S
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
spån-brytare	MQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning