

**VNMG 160404, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	MU
Matning f	0,05 - 0,18 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Skärmaterial	VHM
Sort	PR015S
Primäranvändning	S
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning