


**WNMG 080408, Sort: PR005S****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080408 PR005S Sort: PR005S

spån-brytare: MQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,03 - 0,13 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 30 - 90 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,03 - 0,13 mm/v
spån-brytare	MQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	S
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 90 m/min

Hörnradie	0,8 mm
Sort	PR005S
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning