


TNMG 160408, Sort: PR005S

Beställningsdata

Ordernummer	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Artikelklass	25E

Beskrivning

TNMG 160408 PR005S Sort: PR005S

spån-brytare: MQ

Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm

Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Sort	PR005S
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	S
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning