


**WN.G 080408, Sort: PR015S**

## Beställningsdata

Ordernummer	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	MU
Hörnradie	0,8 mm
Sort	PR015S
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Primäranvändning	S
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,05 - 0,18 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning