

Garant**Cirkulärfräsar, med gänga, stål, Typ: 16/M5****Beställningsdata**

Ordernummer	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Artikelklass	21Q

Beskrivning**Utförande:****Extra smalt utförande** för gängfräsning.**OBS!:**Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	15 mm
Utkragningslängd L_1	15 mm
maximalt sågdjup S_{max}	6,5 mm
Invändig diameter d_1	9,5 mm
Gängstorlek M	M5 mm
Skaftutförande	med gänga
totallängd L_{tot}	18,5 mm
Invändig	ja
för skivtyp	P16
minsta borrh-Ø D	14 - 22 mm

Spännskruv-sats	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Material fräs	med gänga, stål
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar