

**TNMG 160404, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,18 mm/v
Sort	PR015S
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	S
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	MQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning