

Garant GRIDLINE

Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 400/2**Beställningsdata**

Ordernummer	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 150, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	300 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bredd	600 mm
lådornas effektiva djup i G	20

Djup	600 mm
Antal dörrar	0
vikt	43 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
höjd	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Antal lådor	2
effektiv höjd	300 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930533 150
Ändhåttor till grepplister 20 delar Typ 10	951025 10

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 400 mm	930525 400