

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 800/5****Beställningsdata**

Ordernummer	930505 800/5
GTIN	4062406066338
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 150; 150; 250

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	800 mm
Antal dörrar	0

lådornas effektiva djup i G	20
Antal lådor	5
Bredd	600 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	86 kg
effektiv höjd	700 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
Djup	600 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Verktygsskåp

## Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930533 250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930533 150
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930525 800
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930533 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Ändhåttor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10