

Garant GRIDLINE

Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 800/6**Beställningsdata**

Ordernummer	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdraglådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	500 mm

effektiv höjd för lådor	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Djup	600 mm
vikt	93 kg
Antal dörrar	0
Antal lådor	6
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	800 mm
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Bredd	600 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930533 250
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930533 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930533 125
Ändhättor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930525 800
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930533 50
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930533 100